

Kappes armoire avec plaques à fentes

RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950
x 1000 x 600 mm, 9 tiroir(s), avec
plateau d'établi, verrouillable avec
serrure à cylindre, soubassement
socle, corps avec finition époxy
résistante aux chocs et aux rayures
en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 522531

RasterPlan

KAPPES



Kappes Armoire à tiroirs RasterPlan®

avec portes à plaques à fentes

armoire avec plaques à fentes





- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- structure en acier
- double porte battante à fentes
- portes à double paroi
- force par plateau 80 kg
- 9 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 9x100 mm
- force par tiroir 110 kg
- tiroirs sur glissières télescopiques à billes, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- tiroirs avec porte-étiquettes et cache transparent
- avec plateau d'établi
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre

- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

type de meuble	armoire	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
type d'armoire	armoire modulable	soubassement	socle
type de porte	double porte battante à fentes	matériau	acier
hauteur	1950 mm	tiroir réglable en hauteur	25 mm
largeur	1000 mm	surface de tablette	galvanisé
profondeur	600 mm	verrouillable	oui
équipement armoire	tiroirs	Plateau d'établi	oui
charge tablette	80 kg	cloison de séparation médiane	non
nombre de tiroirs	9 pièce	glissière tiroir	glissières télescopiques à billes
nombre x hauteur tiroirs	9x100 mm	extension tiroir	100 %
hauteur frontale 100 mm	9 pièce	poignée	poignée tournante
capacité de charge de tiroir	110 kg	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	paroi arrière	avec perforations et fentes
surface de corps	finition peinture époxy	exécution porte	
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	202 kg
système de fermeture	serrure à cylindre		

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge