

## potelet en acier inoxydable

forme rond avec Hémisphère,  
hauteur x diamètre 900 x 61 mm, en  
acier inoxydable avec surface  
poncée, amovibles et verrouillables,  
verrouillable avec serrure  
triangulaire, à insérer avec manchon

Numéro d'article: 697928



## Poteaux

potelet en acier inoxydable

- forme rond avec Hémisphère
- hauteur x diamètre 900 x 61 mm
- en acier inoxydable avec surface poncée
- amovibles et verrouillables
- verrouillable avec serrure triangulaire
- à insérer avec manchon

## Détails techniques






sécurisation de la circulation	système de barrières	fonction automatique	non
système de barrières	poteaux de voirie	type de fixation	à insérer
type de montant	potelet en acier inoxydable	système de fermeture	serrure triangulaire
forme	rond	matériau	acier inoxydable
hauteur	900 mm	surface	poncé

diamètre	61 mm	exécution montant	amovibles et verrouillables
forme de tête	Hémisphère	modèle	type 1
rabattable	non	Poids	6 kg

## Accessoires

698341	·	Anneaux pour chaîne pour potelet de style, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
698352	·	Chaîne de délimitation pour poteaux de voirie, diamètre 5 mm, en acier inoxydable
698363	·	Fermeture à vis à chaîne pour chaîne de délimitation, en acier inoxydable, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

142092		limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant
148972		ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune
210305		poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 910 x 395 x 395 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antifichocs et antirayures anthracite, avec toit de protection
376797		arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud
525473		banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris bleu, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en bleu