

# Feuille de données du produit



Article N°: 22850 Rouleur de palettes

Equipements de manutention



Construction en profilé d'acier mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, avec 4 inserts support de palettes. Pour palettes bois ou grillagées. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyuréthane jante en aluminium, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Peu de résistance au démarrage et à la rotation. Déplacement silencieux sur sols plats. Roues non traçantes.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	1050
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	1010
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	810
<b>Hauteur de zone de chargement (mm)</b>	282
<b>Longueur totale (mm)</b>	1055
<b>Largeur totale (mm)</b>	855
<b>Hauteur totale (mm)</b>	329
<b>Type de pneu</b>	Polyuréthane
<b>Roues (mm)</b>	200 x 50
<b>Configuration</b>	pour palettes industrielles
<b>Poids (kg)</b>	37
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976228501