

Feuille de données du produit



Article N°: 6821 Transpalette à ciseaux avec dossier de poussée

Equipements de manutention



Très stable, peut être déplacé même chargé en position haute. Châssis et fourches en tôle d'acier, revêtement époxy anthracite RAL 7016. Dossier de poussée très solide, pompe hydraulique avec piston chromé, montée par pédale, descente par molette. 2 roues pivotantes avec freins. Version est en outre équipée d'un timon directeur.

Détails techniques:

Charge totale (kg)	1000
Longueur totale (mm)	1640
Largeur totale (mm)	687
Hauteur de levée (mm)	85 - 830
Longueur fourches (mm)	1115
Largeur fourches (mm)	153
Largeur de portée (mm)	526
Type de pneu	Polyuréthane
Roues (mm)	150 x 40
Boggies exécution	Nylon tandem
Boggies diamètre x largeur (mm)	70 x 70
Poids (kg)	135
Pays d'origine	Chine
Garantie (ans)	2
Code douanier	84279000
GTIN	4017976068213