

# Rohrgriffe Aluminium mit Aluminium-Griffschenkel, Form B

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Griffschenkel und Griffsteg aus Aluminiumprofil EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl.

#### Ausführung:


Griffschenkel glaskugelgestrahlt und halbgläzend schwarz eloxiert. Griffsteg gebürstet und naturfarben eloxiert, schwarz eloxiert oder titanfarben pulverbeschichtet.

#### Hinweis:

Die Rohrgriffe zeichnen sich durch ihre massive Bauweise und hohe Belastbarkeit aus.

Sechskantschrauben M8x16, DIN 933 verzinkt und Unterlegscheiben DIN EN ISO 7089 verzinkt werden mitgeliefert.

## Zeichnungen



## Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Farbe Grundkörper	A	B	D	H	L	Tragkraft N
K0131.2000821	B	schwarz eloxiert	200	35	M8	67,5	230	1000
K0131.2000822	B	titanfarben pulverbeschichtet	200	35	M8	67,5	230	1000
K0131.2000823	B	natur eloxiert	200	35	M8	67,5	230	1000
K0131.3000821	B	schwarz eloxiert	300	35	M8	67,5	330	1000
K0131.3000822	B	titanfarben pulverbeschichtet	300	35	M8	67,5	330	1000
K0131.3000823	B	natur eloxiert	300	35	M8	67,5	330	1000
K0131.4000821	B	schwarz eloxiert	400	35	M8	67,5	430	1000
K0131.4000822	B	titanfarben pulverbeschichtet	400	35	M8	67,5	430	1000
K0131.4000823	B	natur eloxiert	400	35	M8	67,5	430	1000
K0131.5000821	B	schwarz eloxiert	500	35	M8	67,5	530	1000
K0131.5000822	B	titanfarben pulverbeschichtet	500	35	M8	67,5	530	1000
K0131.5000823	B	natur eloxiert	500	35	M8	67,5	530	1000

