

Información sobre productos

08 26 145 T

Alicate universal en punta

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- Pequeño alicate universal para trabajos pesados con las mordazas en punta
- Para todos los trabajos habituales en instalaciones y reparaciones.
- Práctico para trabajar en zonas de difícil acceso gracias a la forma esbelta de la cabeza con las mordazas que terminan en punta (gran seguridad contra torsión)
- Superficie de agarre con un contorno convexo de un lado para el agarre seguro de piezas planas
- La ranura fresada en el área de sujeción permite el soporte y la extracción de pequeñas piezas como clavos, pasadores y pernos
- Alicates con anilla de fijación integrada aislada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- Los alicates fiables y versátiles para llevar
- Corte sencillo gracias a una potente articulación
- Con filos para alambre blando, semiduro y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC
- Larga vida útil y puntas estables
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general	
Núm. de artículo	08 26 145 T
EAN	4003773081401
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	Aislado con fundas multicomponente, homologado por VDE; con anilla de fijación aislada e integrada para colocar una protección anticaída
Peso	155 g
Dimensiones	145 x 59 x 26 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica
Características técnicas	
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,0 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 8,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	16,0 mm ²
Protección anticaídas	sí
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

