

Información sobre productos

13 72 8

KNIPEX WireStripper

Alicate de electricista multifunción

Modelo americano



- Pelado más rápido: colocación preciso del conductor gracias a las barras de posicionamiento
- Geometría del filo de corte innovadora, filos de corte especialmente potentes: 50 % más de capacidad de corte y 25 % menos de esfuerzo en comparación con otros pelacables estándar
- Corte rápido y sin rebabas de varillas roscadas y tornillos en UNC 6-32 y 8-32 hasta la clase 4.6
- Rectificado con precisión: perfiles de pelado para conductores de 18-10 AWG (sólido) y 20-12 AWG (hilo fino)
- Fácil corte de cables de cobre y aluminio de varios hilos hasta Ø 15 mm (1/2")
- Superficies de agarre multifuncionales para agarrar, sujetar y doblar de forma fiable materiales plano y redondo, así como para retorcer cables
- Gran estabilidad y buena accesibilidad gracias a las puntas híbridas planas y anchas de la cabeza del alicate
- Práctico: fácil manejo con el ancho de boca y forma ergonómica del mango, el muelle de apertura integrado facilita el corte repetitivo
- Ideal para usuarios diestros y zurdos: el dispositivo de bloqueo se puede operar desde cualquier lado
- Con un borde exterior distintivo para desbarbar tubos de plástico
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	13 72 8
EAN	4003773086680
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	285 g
Dimensiones	200 x 55 x 21 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 15 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	1/2 pulgadas
AWG	20 — 10

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.





