

Termékinformációk

78 23 125

Electronic Super Knips®

DIN ISO 9654



MM  60°

- Vágóél keménység kb. 54 HRC
- INOX rozsdamentes acél
- Precíziós fogók a legfinomabb vágómunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Készörült, nagyon éles, fazetta nélküli vágóélek
- A precíz formájú csúcsok a szomszédos vezetékeket is átvágják Ø 0,2 mm-től
- Nyírás ellenőrzött mikro-vágóél eltolással a legvékonyabb huzalok lehető legpontosabb vágása és a hosszú élettartam érdekében
- Csukló nemesacél szegeccsel
- Rendkívül könnyű járás a nem fárasztó munkavégzés érdekében
- Nyitórugóval és nyitáskorlátozóval

Általános

Cikkszám	78 23 125
EAN	4003773043096
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	55 g
Méret	125 x 77 x 13 mm
Szabvány	DIN ISO 9654

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,6 mm
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,2 – 1 mm
Pofa hossza (B)	5,5 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	7,5 mm
Fejszélesség (A)	13,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk