

VARIOfit

Möbelhund®

Extra 100T

force 300 kg, plateau longueur x largeur 600 x 300 mm, hauteur de charge 145 mm, plateforme en contreplaqué avec revêtement en caoutchouc, structure coloris bleu, 4 roulettes pivotantes, Avec bandage TPE sur jante plastique

lot 2 pièce



VARIOfit

Numéro d'article: 139187

VARIOfit Möbelhund® Extra 100T

Force 300 kg

Möbelhund®

- force 300 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 300 mm
- hauteur de charge 145 mm
- plateforme en contreplaqué avec revêtement en caoutchouc
- structure coloris bleu
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 100 mm
- Avec bandage TPE sur jante plastique

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	surface de plateforme	avec revêtement en caoutchouc
type de rouleur	plateau roulant	couleur	bleu
charge	300 kg	barre directrice	non
norme européenne	non	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
hauteur de charge	145 mm	pneumatique	TPE
longueur de plateau	600 mm	matériau de jante	plastique
largeur de plateau	300 mm	Diamètre de roue	100 mm
matériau de plateforme	contreplaqué	Poids	10 kg

