

BS-ROLLEN roulette fixe

force 75 kg, diamètre x largeur 260 x 85 mm, bandage polyuréthane coloris bleu, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 175 x 175 mm



BS ROLLEN®

Numéro d'article: 139566

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette fixe

roulette fixe


- force 75 kg
- diamètre x largeur 260 x 85 mm
- bandage polyuréthane coloris bleu
- silencieuses
- moyeu avec roulement à rouleaux
- espacement des trous des vis 140x140 mm, Ø trou des vis 15 mm
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 175 x 175 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	hauteur	235 mm
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	largeur de roue	85 mm
modèle	roulette fixe	portée	70 mm
charge	75 kg	propriété surface de roulement	silencieuses
pneumatique	polyuréthane	type de profilé	barrette profilée

Diamètre de roue	260 mm	longueur de plaque	175 mm
matériau de jante	plastique	largeur de plaque	175 mm
roulement	roulement à rouleaux	distance trou de vis	140x140 mm
élément de fixation	panneau	Diamètre du trou de la vis	15 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
matériau de boîtier	acier	couleur des pneumatiques	bleu
frein	sans	Poids	4,1 kg
pare-fils	non		

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés