

Rollcart houten zakkensteekwagen

draagvermogen 200 kg, steekplaat
breedte x diepte 400 x 100 mm,
onderstel met kunstharlak in natuur,
wielen met TPE-banden op kunststof-
velg

Artikelnummer: 158347



Rollcart Houten zakkenwagen

Draagvermogen 200 kg

houten zakkensteekwagen

- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 400 x 100 mm
- onderstel met kunstharlak in natuur
- wielen met TPE-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met groefkogellager

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	TPE
type kar	zakkensteekwagen	wiellager	groefkogellager
draagvermogen	200 kg	wiel-ø	250 mm
breedte schep	400 mm	materiaal velg	kunststof
diepte schep	100 mm	veiligheidsgreep	nee
materiaal	hout, staal	hoogte	1030 mm
oppervlak	voorzien van kunstharlak	breedte	450 mm
kleur	natuur	diepte	380 mm
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	10 kg
trapslede	nee		

