

Rollcart stapelsteekwagen

draagvermogen 200 kg, steekplaat
breedte x diepte 300 x 225 mm,
constructie van staal (gelast),
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, wielen met massief
rubber-banden op plaatstaal-velg

Artikelnummer: 158380



Rollcart ESD-stapelwagen

stapelsteekwagen

- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 300 x 225 mm
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- handgrepen met veiligheidsbeugel volgens DIN EN 1757-3
- wielen met massief rubber-banden op plaatstaal-velg
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met rollager

Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	nee
type kar	stapelsteekwagen	banden	massief rubber
draagvermogen	200 kg	wiellager	rollager
breedte schep	300 mm	wiel-Ø	250 mm
diepte schep	225 mm	materiaal velg	plaatstaal
materiaal	staal	veiligheidsgreep	ja

materiaal verwerking	gelast	hoogte	1200 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	530 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	diepte	510 mm
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	14,5 kg