

Krause multifunctionele telescoopladder

3 x 10 sporten met profiel, balklengte
2,85 - 6,9 m, van aluminium

Artikelnummer: 184341



Krause Multifunctionele reformladder

Combineerbare staande en schuifladder, driedelig

multifunctionele telescoopladder

- trap beide zijden
- 3 x 10 sporten met profiel
- voor een werkhoogte als aanlegladder / als ladder / als schuifladder
7,65 m / 4,1 m / 5,45 m
- balklengte 2,85 - 6,9 m
- sporten diepte 30 mm
- sport-boomverbinding afgekant
- ladder voor op de trap
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- dwarstraverse aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 18,5 kg
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	multifunctionele ladder	verrijdbaar	nee
laddertype	multifunctionele telescoopladder	sport-/dwarsverbinding	afgekant
materiaal	aluminium	onderbouw	dwarstraverse
gebruik	beide zijden	ladder uitvoering	driedelig
lengte paal	2,85-6,9 m	ladder functie	ladder voor op de trap
werkhoogte als aanlegladder	7,65 m	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
werkhoogte als ladder	4,1 m	spreidbeveiliging	ja
werkhoogte als schuifladder	5,45 m	veiligheidsbeugel	nee
sporten aantal	3 x 10	ladder voor op de trap	ja
type trede/sport	sporten met profiel	certificering	TÜV getest
diepte sport	30 mm	garantie	10 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	18,5 kg

Gerelateerde Producten

233631



inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg, van aluminium

Dit past ook bij ...

149286



vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm

505371



afzetpaal met band, met 1 riem(en), lengte afzetlint 3 m, breedte 50 mm, paal hoogte x diameter 985 x 60 mm, riem in rood/wit, paal van aluminium in rood