

Lacont stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen

voor maximaal 16 x 200 liter vat,
opslag liggend, hoogte x breedte x
diepte 2600 x 6200 x 1530 mm, met
schuifdeur, 1 niveaus met
vloerrooster, van staal verzinkt met
lak in RAL 5015 hemelsblauw

Artikelnummer: 200396



Lacont Stellingcontainer voor gevaarlijke stoffen voor liggende vaten

stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen



- voor maximaal 16 x 200 liter vat, opslag liggend
- voor opslag buiten
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- constructie van de container ambtelijk toegelaten
- hoogte x breedte x diepte 2600 x 6200 x 1530 mm
- uitgerust met doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen voor de achterwand, hijsogen voor leeg transport
- met schuifdeur
- 1 niveaus met vloerrooster
- frame gelast
- van staal verzinkt met lak in RAL 5015 hemelsblauw
- thermisch verzinkte voetplaten voorbereid voor vloermontage
- Leveringstoestand voorgemonteerd



Technische details

meubeltype	stelling	bodemopvangbak aantal	2 stuks
opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	opvangvolume vloeropvangbak	450 l
stellingtype	stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen	stelling uitrusting	doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen, hijsogen
stellingveld	grondveld	type deur	schuifdeur
opslagplaats	buiten	afsluitbaar	ja
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	materiaal	staal
bouwwijze (toelating)	constructie van de container ambtelijk toegelaten	materiaal verwerking	gelast
bevestigingstype	vloermontage met voetplaten	oppervlak	verzinkt // gelakt
hoogte	2600 mm	kleur	blauw // RAL 5015
breedte	6200 mm	oppervlak standaard	verzinkt // gelakt
diepte	1530 mm	oppervlak traversen	verzinkt // gelakt
capaciteit	16 x 200 liter vat	kleur standaard	blauw // RAL 5015
capaciteit vaten (max.)	16 x 200 liter vat	kleur traversen	blauw // RAL 5015
opslag	liggend	kleur uitvoering	blauw // RAL 5015
gebruik	eezijdig	levering	voorgemonteerd
opslagniveaus	2 stuks	lossen per kraan/vorkheftruck	ja
legborden / schappen aantal	1 stuks	gebruiksaanwijzing verordening i	bij actieve opslag van ontvlambare stoffen is technisch mechanische ventilatie vereist
legbord-/niveautype	vloerrooster	gewicht	2100 kg

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
510903		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm