

Enveloppe chauffante

Convient pour fût de 200 litres, couche extérieure en nylon coloris noir, couche intérieure en fibre de verre, puissance 1100 W, équipé de avec régulateur de température analogique

Numéro d'article: 236058



Enveloppe chauffante

- Convient pour fût de 200 litres
- couche extérieure en nylon coloris noir, couche intérieure en fibre de verre
- hauteur x largeur x profondeur 850 x 1950 x 100 mm
- câble longueur 5 m
- puissance 1100 W
- température jusqu'à 90 °C
- équipé de avec régulateur de température analogique
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- Approprié homologué selon les directives UE 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE

type de récipient	Accessoires	longueur de câble	5 m
pour capacité	200 l	puissance	1100 W
pour fût	fût de 200 litres	température jusqu'à	90 °C
matériau couche extérieure	nylon	alimentation	240 V
matériau couche intérieure	fibres de verre	équipement accessoires	régulateur de température (analogique)
couleur	noir	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
hauteur	850 mm	homologation	homologué selon les directives UE 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE
largeur	1950 mm	Poids	5 kg
profondeur	100 mm		