

complete paktafel

Multiplex

hoogte x breedte x diepte 700 - 950 x 2000 x 900 mm, blad van multiplex geolied in decor beuken, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7021 zwartgrijs, 1 dooshouder met 6 kledinghangers en 1 legbord



Artikelnummer: 243011

complete paktafel Multiplex













- hoogte x breedte x diepte 700 - 950 x 2000 x 900 mm
- blad van multiplex geolied in decor beuken
- bladdikte 40 mm
- vierkantbuis 40 x 40 x 2mm
- 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
- zeer stabiel door dubbele dwarsbalk
- hoogteverstelling via geperforeerd onderstel
- onderbouw met stelschroeven voor variabele aanpassing aan een ongelijke ondergrond
- opbouwelementen: 1 dooshouder met 5 kledinghangers en 1 legbord
- diepte legborden 400 mm
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

meubeltype	tafel	materiaal plaat	multiplex
type tafel	paktafel	oppervlak plaat	geolied

hoogte	700-950 mm	kleur plaat	beuken
breedte	2000 mm	dikte plaat	40 mm
diepte	900 mm	vorm onderstel	4-voetonderstel
in hoogte verstelbaar	ja	stabiliteit/versteviging/schoren	dwarsbalk
hoogteverstelling door	geperforeerd onderstel	materiaal onderstel	staal
raster voor hoogteverstelling	50 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
paktafel uitrusting	legbord, kledinghangers, dooshouder	kleur onderstel	zwartgrijs // RAL7021
hoogte constructies	1100 mm	buisvorm	vierkantbuis
in hoogte verstelbare opbouwcons	100 mm	buismaten	40 x 40 x 2mm
legborden	2 stuks	onderbouw	stelvoeten
bodemdiepte	400 mm	levering	gedemonteerd
steekbeugel	5 stuks	gewicht	170 kg
afrrolhouder	nee		

Gerelateerde Producten

243016		hoogteverstelling voor paktafel, hoogteverstelling via handslinger, verstelbereik 770 - 970 mm, draagt tot 400 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
243018		hoogteverstelling voor paktafel, hoogteverstelling via elektrische motor, verstelbereik 770 - 970 mm, draagt tot 400 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
243019		industrieweegschaal met twee niveaus, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar, niet ijkbaar, platform van RVS, breedte x diepte 500 x 400 mm, weegbereik van 0 tot 60 kg, afleesbaarheid in 10 / 20 g stappen
243020		industrieweegschaal met twee niveaus, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar, geijkt, platform van RVS, breedte x diepte 500 x 400 mm, weegbereik van 0 tot 60 kg, afleesbaarheid in 10 / 20 g stappen
243021		draagzuil voor paktafel, lengte 950 mm, voor zwenkbare TFT-houder en toetsenbordhouder, van aluminium
243022		TFT-houder voor paktafel, lengte 415 mm, zwenkbaar, bevestiging met VESA 75/100
243023		toetsenbordblad, lengte x diepte 640 x 172 mm, uitgerust met 2 kabelhouders, zwenkbaar en kantelbaar
243027		legbord, breedte x diepte 1880 x 680 mm, van multiplex met slijtvaste kunststof coating, Verhoogde stabiliteit door dwarslopende onderconstructie van stalen buizen van 40x40x2 mm
243029		sluitbeugel voor paktafel, van plaatstaal met corrosiebeschermende zinklaag
243031		dwarsbalk voor paktafel, breedte 1770 mm, bevestiging aan de inhaakprofielen tussen de balken, van staal in lichtgrijs
243033		dwarsbalk, breedte 1770 mm, van staal in lichtgrijs, bevestiging onder het tafelblad
243034		Lade, bevestiging onder het tafelblad

Dit past ook bij ...

215548		stretchfolie, levering als rol, folie lengte x breedte 300 m x 500 mm, Van polyethyleen, dikte 20 µm, in transparant
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal