

## Scangrip

### lampe portative sans fil

#### WORK LITE M

Ampoule : DEL COB, spot DEL haute performance, avec Système Smart Clip 4 en 1 : clip, crochet, aimant et support, angle de rayonnement 120 °, avec Batterie, câble USB

Numéro d'article: 254555

SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



lampe portative sans fil

- Convient pour secteurs automobiles
- idéal pour les travaux d'inspection et de montage
- Longueur x largeur x profondeur 180 x 54 x 27 mm
- Ampoule : DEL COB, spot DEL haute performance
- avec Système Smart Clip 4 en 1 : clip, crochet, aimant et support
- durée d'éclairage 2 - 20 h
- angle de rayonnement 120 °
- Avec variateur de 10 à 100 %
- durée de charge 3,5 h
- avec Batterie, câble USB
- Compatible avec lithium-ions
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C
- indice de protection IP20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
- 3 années de garantie



## Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	Durée de charge	3,5 h
type de lampe	lampe portative	longueur de câble	1 m
convient pour (secteurs)	secteurs automobiles	équipement lampe	Système Smart Clip 4 en 1
convient pour (application)	Travaux d'inspection et de montage	fonction lampe	Avec variateur de 10 à 100 %
type d'ampoule	DEL COB, spot DEL haute performance	longueur	180 mm
Durée d'éclairage	2-20 h	largeur	54 mm
flux lumineux	35-350	profondeur	27 mm
flux lumineux du spot	75	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
avec variateur	oui	indice de protection IP	20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
angle de rayonnement	120 °	garantie	3 années
alimentation	Batterie, câble USB	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
type de batterie	lithium-ions	Poids	0,22 kg
capacité de batterie	2 Ah		