

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 1400 kg, banden kunststof, diameter x breedte 250 x 60 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 25 mm, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

Artikelnummer: 502930



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 1400 kg
- banden kunststof
- diameter x breedte 250 x 60 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 60 x 25 mm
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- schroefgatafstand 105x80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 70 mm

Technische details

| | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------|
| transporttechniek | rollen | rem | zonder |
| roltype | zwaarlastwielen | draadvangkappen | nee |
| bouwmodel | zwenkwiel | totale hoogte | 295 mm |
| draagvermogen | 1400 kg | naaflengte | 60 mm |
| banden | kunststof | naafboorgat | 25 mm |
| wiel-Ø | 250 mm | wielbreedte | 60 mm |

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------|-----------|
| materiaal velg | kunststof | uitlading | 70 mm |
| wiellager | kogellager | lengte plaat | 138 mm |
| geschikt voor vloertype | glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen | breedte plaat | 110 mm |
| bevestigingselement | plaat | afstand schroefgat | 105x80 mm |
| elektrisch geleidend | nee | schroefgat-Ø | 11 mm |
| materiaal behuizing | staal | gewicht | 5,36 kg |
| zwenklager | kogellager | | |

Gerelateerde Producten

502943



wiel, draagvermogen 1400 kg, banden kunststof, diameter x breedte 250 x 60 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 25 mm, velg van kunststof