

## VARIOfit platformwagen

draagvermogen 500 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1060 x 600 mm,  
platform van hout, onderstel met  
slag- en krasvaste poedercoating in  
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-  
en 2 bokwielen, zwenkwielen met  
EasySTOP, met TPE-banden

Artikelnummer: 503291



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Platformwagen

### zonder opbouw

platformwagen

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1060 x 600 mm
- laadhoogte 295 mm
- platform van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- met TPE-banden
- 12 jaar garantie


## Technische details

transporttoestel	transportwagen	in-/uitklapbaar	nee
type wagen	platformwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	500 kg	banden	TPE
laadhoogte	295 mm	wiellager	kogellager
lengte laadvlak	1060 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
breedte laadvlak	600 mm	wiel-ø	200 mm
materiaal platform	hout	wielstand	rechthoekig
constructies	geen	hoogte	1015 mm
nestbaar	nee	oppervlak onderstel	m. poedercoating
materiaal verwerking	gelast	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal	staal	garantie	12 jaar
euronorm	nee	gewicht	25 kg

## Gerelateerde Producten

203072		4 zwenkwielen, voor transportwagen, banden rubber, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203075		schrijfbord voor platformwagen, van hout, staand formaat voor DIN A4
203076		schrijfbord voor platformwagen, van hout, liggend formaat voor DIN A4
203078		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203079		4 stootrollen, voor transportwagen, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203082		wielen met luchtbanden, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203088		wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203089		wielen met massief rubberen banden, voor platformwagen, banden massief rubber, antistatisch, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

149743		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
203396		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm

221143		<p>beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9</p>
221309		<p>waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat</p>
505133		<p>tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm</p>
520197		<p>gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw</p>
551468		<p>Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg</p>