

PAVOY armoire modulaire

Basis

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1040 x 630 mm, 3 niveaux avec tablette en acier, 3 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 521563



PAVOY Armoire pour charges lourdes Basis

armoire modulaire



- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1040 x 630 mm
- structure en tôle d'acier, soudé de manière stable
- double porte battante
- portes à fleur
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- portes haute stabilité grâce aux renforts
- 3 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 120 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 3 tiroir(s)

- hauteur des tiroirs 3x125 mm
- force par tiroir 60 kg
- tiroirs sur glissière à galets, extension 85 %
- tiroirs avec poignée encastrée
- avec blocage d'extension
- équipement : tablettes, tiroirs
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en
comme couleur du corps
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	matériau	tôle d'acier
type d'armoire	armoire modulaire	matériau de finition	soudé
type de porte	double porte battante	tablette réglable au pas	25 mm
hauteur	1950 mm	couleur de la tablette	comme couleur du corps
largeur	1040 mm	surface de tablette	finition peinture époxy
profondeur	630 mm	verrouillable	oui
équipement armoire	tablettes, tiroirs	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	cloison de séparation médiane	non
type tablette/niveau	tablette en acier	glissière tiroir	sur glissière à galets
charge tablette	120 kg	extension tiroir	85 %
nombre de tiroirs	3 pièce	blocage d'extension	oui
nombre x hauteur tiroirs	3x125 mm	angle d'ouverture de porte	180 °
capacité de charge de tiroir	60 kg	poignée	poignée tournante
hauteur frontale 125 mm	3 pièce	roulant	non
surface de corps	finition peinture époxy	conseil d'utilisation charge max	les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
surface de face avant	finition peinture époxy	certification	GS // TÜV
système de fermeture	serrure à cylindre	garantie	10 années
soubassement	socle	Poids	155 kg

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé

664077



chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE