

## stapelbak

hoogte x lengte x breedte 320 x 800 x 600 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten



Artikelnummer: 527559

## Industriële stapelbak

stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 320 x 800 x 600 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 316 x 752 x 552 mm
- draagvermogen 40 kg
- belasting 400 kg
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in grijs
- Wanden gesloten, bodem gesloten
- Bodem met versteviging door verstevigingsribben
- eenvoudig transport door draaggrepen
- met etikethouder
- met stapelrand veilig Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- Temperatuurbestendig -40 °C tot +90 °C
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen

### Technische details

baktype	stapelbak	wandconstructie	gesloten
euronorm	ja	beletteringsveld	etikethouder
inhoud	132 l	vloerconstructie	gesloten
hoogte	320 mm	bodemversteviging door	verstevigingsribben

lengte	800 mm	draagvermogen	40 kg
breedte	600 mm	last	400 kg
binnenhoogte	316 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
binnenlengte	752 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
binnenbreedte	552 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
materiaal	polypropyleen	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +90 °C
stapelbaar	ja	geschikt voor rollenbanen	ja
stapelbaar door	stapelrand	draaginstallatie	draaggrepen
nestbaar	nee	kleur	grijs
vouwbaar	nee	gewicht	5,74 kg

## Dit past ook bij ...

202875



sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg