

## **RAPIDLIFT** **elektrohydraulische** **heftrucks** **Profi**

draagvermogen 1200 kg, vork  
lengte x breedte 1150 x 160 mm,  
zwenkwielen met polyurethaan-  
banden, breedte x Ø 100 x 250 mm,  
vorkrollen met polyurethaan-  
banden, breedte x Ø 70 x 82 mm,  
hefhoogte 3500 mm / verlaagde  
hoogte 90 mm, telescopische mast

**Artikelnummer: 969165**



**RAPID**  
LIFT



## **RAPIDLIFT Elektrohydraulische vorkheftruck Profi**

### **Draagvermogen 1200 kg**

elektrohydraulische heftrucks

- draagvermogen 1200 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 160 mm
- draagbreedte 560 mm
- zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 100 x 250 mm
- vorkrollen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 82 mm
- steunwiel met polyurethaan-banden, breedte x Ø 50 x 125 mm
- hefhoogte 3500 mm / verlaagde hoogte 90 mm
- lastzwaartepunt 600 mm
- hefmotor 2,2 kW
- rijmotor 1,2 kW
- in- en uitschakeling per sleutel en met dodemansschakeling en automatische stop
- rijnsnelheid met last 5 km/h, zonder last 6 km/h
- stijgvermogen met last 5 %, zonder last 10 %
- voor een gebruik van 6 - 8 uur per dag
- eenvoudig te onderhouden Curtis-rijbesturing
- met batterij 24V/160 Ah

- bouwhoogte 2265 mm / uitgeschoven hoogte 3970 mm
- lengte x breedte 1970 x 850 mm
- gewicht 790 kg
- werkgangbreedte 2230 mm
- telescopische mast
- met plexiglas grijpbescherming
- onderwagen van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9005 gitzwart
- hefsteiger van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
- inhoud levering: inclusief oplader



## Technische details

hijswerktuig	stapelaar	stijgvermogen met last	5 %
type heftruck	elektrohydraulische heftrucks	lastzwaartepunt	600 mm
draagvermogen	1200 kg	draaicirkel	1610 mm
lengte vork	1150 mm	werkgangbreedte	2230 mm
vorkbreedte	160 mm	gebruiksperiode per dag	6-8 h
draagbreedte	560 mm	materiaal zwenkwiel	polyurethaan
hefhoogte (min.)	90 mm	breedte zwenkwielen	100 mm
hefhoogte (max.)	3500 mm	diameter zwenkwielen	250 mm
mast uitvoering	telescopische mast	materiaal vorkwielen	polyurethaan
bediening heffing	elektro/hydraulisch	breedte vorkwiel	70 mm
bediening wielonderstel	elektrisch	diameter vorkwiel	82 mm
spanningsverzorging	batterij 24V/160 Ah	materiaal steunwiel	polyurethaan
oplader	24 V/20 A	breedte steunwiel	50 mm
hoogte	2265 mm	diameter steunwiel	125 mm
hoogte uitgeschoven	3970 mm	materiaal	staal
breedte	850 mm	oppervlak onderwagen	m. poedercoating
lengte	1970 mm	oppervlak hefsteiger	m. poedercoating
vermogen rijmotor	1,2 kW	kleur onderwagen	gitzwart // RAL9005
vermogen hefmotor	2,2 kW	kleur hefsteiger	vermiljoen // RAL2002
rijnsnelheid zonder last	6 km/h	uitvoering	Profi
rijnsnelheid met last	5 km/h	inhoud levering	inclusief oplader
stijgvermogen zonder last	10 %	gewicht	790 kg

## Gerelateerde Producten

954102	•	meerijdplatform voor elektrohydraulische vorkheftrucks, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
954124	•	oplader 24V/30 Ah voor elektrohydraulische vorkheftrucks, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

626475



Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten