

Ramfan Hochleistungslüfter mit Elektromotor

Hochleistungslüfter EV420 variable speed, 16"/40 cm

Merkmale:

- 7-blättriger Polymer-TurboForce™-Rotor für große Bruchsicherheit, Stabilität und bessere Performance
- startet an 2 kW-Generator durch Anlaufstrombegrenzung
- starker und robuster Stahlrohrrahmen
- breiter, einschiebbarer Griff
- wassergeschützte und variable Geschwindigkeitsregelung IntelliSense™. Gleichbleibender und regelbarer Luftstrom

Technische Daten:

Geräusch: 97 dB
 Motor: 1,5 PS/1,1 kW
 240 V 10A
 Luftleistung: 17.143 m³/Std.
 Neigungswinkel : 0° - 20° verstellbar



NEU
 ✓
 exklusiv **DOENGES**



Best. Nr. Abmessung H x B x T mm Gewicht kg
267055 580 x 444 x 470 31,0

Hochleistungslüfter Ex 420, 16"/40 cm

Merkmale:

- 7-blättriger Polymer-TurboForce™-Rotor für große Bruchsicherheit, Stabilität und bessere Performance
- PowerShroud™-Technologie für bessere Bündelung des Luftstroms
- ausziehbarer Schiebebügel für einfaches manövrieren
- 25 mm starker Stahlrohrrahmen
- wassergeschützte und variable Geschwindigkeitsregelung IntelliSense™. Gleichbleibender und regelbarer Luftstrom

Technische Daten:

Geräusch: 97 dB
 Motor: 1,5 PS/1,1 kW
 Luftleistung: 19.365 m³/Std.
 Neigungswinkel: 0° - 20° verstellbar



NEU
 ✓
 exklusiv **DOENGES**



Best. Nr. Abmessung H x B x T mm Gewicht kg
267077 572 x 432 x 472 31,0

Elektronische Leistungsregelung und Anlaufstrombegrenzung durch IntelliSense™

Durch die von Ramfan speziell entwickelte Steuerelektronik IntelliSense™ wird Ihnen der Einsatz von Stromerzeugern ab 2 kW ermöglicht. Ebenfalls bietet Ihnen IntelliSense™ eine stufenlose Drehzahlregulierung Ihres Lüfters. Somit sind Sie in der Lage, Ihren Lüfter passend zum Einsatzgebiet zu regulieren.



Viele weitere Ramfan Modelle

unter anderem auch ex-geschützt, finden Sie in unserem Shop unter www.doenges-rs.de oder Sie sprechen uns an!

