



## Lampe de travail LED professionnelle WL800R Pocket, rechargeable


- source lumineuse LED principale : SMD LED, 4 watts
- ampoule LED supplémentaire : 2 watts
- fonction de l'interrupteur : 1. LED principale à 100% / 2. LED supplémentaire / 3. arrêt
- flux lumineux : max. 500 lumens / LED supplémentaire : 180 lumens
- portée d'éclairage : LED principale : 30 m / LED supplémentaire : 28 m
- autonomie : LED principale : 26 heures / LED supplémentaire : 4 heures
- température de couleur : 6.500 K
- indice de rendu des couleurs (Ra) : 80
- molette de variation (fonction de variation de la LED principale de 10 % à 100 %)
- crochet dépliant (pivotant à 360°)
- pied pivotant à 180° avec aimant
- fonction powerbank
- rechargeable sur une station de charge
- degré de protection : IP54 / degré de résistance aux chocs : IK07
- entrée : fiche femelle USB-C avec couvercle en caoutchouc
- temps de charge : env. 2,5 heures
- avec affichage de l'état de charge
- poids : 237 g
- avec bloc de batterie Li-Po fixe, 3,7 volts, 1.800 mAh, avec électronique de sécurité
- livrée avec un câble de chargement USB de 1,5 m (fiche mâle USB-C sur fiche mâle USB-A)




Lampe de travail LED professionnelle WL800R Pocket rechargeable



Lampe de travail LED professionnelle WL800R Pocket, vue arrière




Visuel de référence : présente le pied pivotant avec aimant



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Visuel de référence : présente le produit en utilisation

Produit	Modèle	Dimensions	Matière	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Lampe de travail LED rechargeable WL800R Pocket	1 + 1 LED	(L)64,8 x (P)131 x (H)40,5 mm	TPR + PC	noir	990-00123	18005999