



Gefahrstoffschränke Kombi, Edition-G, Multi-Talente für die sichere Gefahrstofflagerung

- für die platzsparende Lagerung entzündbarer und aggressiver Gefahrstoffe
- inkl. Tür-Feststellanlage und Entlüftungsanschluss (NW 75)
- Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1)

Basierend auf den bewährten Gefahrstoffschränken aus dem DENIOS-Programm, bietet diese praktische Variante die Möglichkeit zur Lagerung von verschiedenen Gefahrstoffklassen (LGK) in einem Schrank.

- hohe Flexibilität durch kombinierbare Inneneinrichtung, höhenverstellbare Einlegeböden oder Auszugswannen
- metallfreie Wannensböden (für aggressive / entzündbare Gefahrstoffe)



Linkes Schrankabteil mit 3 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne inkl. Lochblecheinsatz, rechtes Schrankabteil mit 3 metallfreien Wannensböden und metallfreier Bodenauffangwanne.

Kombi-Gefahrstoffschränk Edition-G, Typ 1200-33.

Bestell-Nr. 224-696-J9

robust und langlebig = Sicherheitselemente sind korrosionsschutz außerhalb des Lagerraums montiert

sortenreine Lagerung = gesichert durch massive Trennwände

leichte Handhabung = Türen lassen sich ohne nennenswerten Kraftaufwand öffnen



Kombi-Gefahrstoffschränk Edition-G, Typ 1200-63A, Bestell-Nr. 224-699-J9

Linkes Schrankabteil mit 6 Auszugswannen, rechtes Schrankabteil mit 3 metallfreien Wannensböden und metallfreier Bodenauffangwanne.

Typ	600-22	600-32A	1200-33	1200-63A
Schrankabteil	oben/unten	oben/unten	links/rechts	links/rechts
Ausstattung	2 Einlege- / 2 Wannensböden, je 1 Bodenauffangwanne	3 Auszugswannen / 2 Wannensböden, 1 Bodenauffangwanne	3 Einlegeböden / 3 Wannensböden, je 1 Bodenauffangwanne	6 Auszugswannen / 3 Wannensböden, 1 Bodenauffangwanne rechts
Maße außen B x T x H [mm]	596 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Maße innen B x T x H [mm]	450 x 524 x 1742	450 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Traglast Einlegeboden [kg]	75	75	75	75
Traglast Auszugswanne [kg]	–	25	–	25
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	–	5	–	5
Auffangvolumen Bodenauffangwanne [l]*	22	–	22	–
Gewicht [kg]	260	260	515	515
Bestellnummer sicherheitsgelb (RAL 1004)	224-700-J9	224-702-J9	224-696-J9	224-698-J9
Bestellnummer lichtgrau (RAL 7035)	224-701-J9	224-703-J9	224-697-J9	224-699-J9
ZUBEHÖR				
Bestellnummer Transportsockel für Gefahrstoffschränk B 1200 mm	–	–	165-319-J9	165-319-J9

*Die Kunststoff-Wannen haben ein Auffangvolumen von 11 l

i Zusammenlagerung von Gefahrstoffen: Zusammenlagerungsverbote greifen erst ab bestimmten Mengenschwellen, die im Regelfall bei Gefahrstoffschränken nicht erreicht werden. Weitere Details finden Sie auch in der TRGS 510

Abteil links

Abteil rechts

Die Gefahrstoffsymbole zeigen auf, welche Flüssigkeiten in welchem Schrankabteil gelagert werden können