

**Mechanical characteristics**

interface dimensions acc. to mating life

**Components**

- centre contact
- outer contact
- bayonet coupling nut
- other metal parts
- insulator
- gasket

**Electrical characteristics**

- impedance
- frequency

**Environmental**

RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Steckgesicht nach Steckzyklen

**Bauteile**

- Innenkontakt
- Aussenkontakt
- Bajonethülse
- sonstige Metallteile
- Isolierung
- Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

- Wellenwiderstand
- Frequenz

**Umgebung**

RoHS konform

(BNC) IEC 61169-8 / (TNC) IEC 60169-17 >500

**Materials / Material**

- brass / Messing
- brass / Messing
- Zinkdruckguss
- brass / Messing
- PTFE
- silicone / Silikon


**Finish / Oberfläche**

- NiP-Au
- Cu2Ni5
- Cu2Ni5
- Zn/Cu6 Ni6, Cu2Ni5

- 50 Ω
- 0-4 GHz

2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					05.08.2019	MA	
				gepr./ appr.	21.11.2019	BJ	ca./approx. 25
Maßstab/ scale				Benennung/ title			
2:1 (1:1)				Adapter BNC-TNC (m-m) Adapter BNC-TNC (m-m)			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type		Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K		J01008A0011	
Ersatz für/ replaces							
				<b>Telegärtner</b>			
				Maße/ dimensions: mm			
				Original : DIN A4			
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1			