

KERN


Plattformwaage

Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe
318 x 308 mm, Wägebereich von 0
bis 15 kg, Ablesbarkeit in 5 g
Schritten

Artikelnummer: 158970



KERN



KERN Plattformwaage

KERN Plattformwaage




- Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 318 x 308 mm
- Wägebereich von 0 bis 15 kg
- Ablesbarkeit in 5 g Schritten
- Höhe x Breite x Tiefe 75 x 318 x 308 mm
- Mit den Funktionen Justieren (CAL), Stückzahl, Prozentbestimmung, Wägeeinheitenwechsel, Hold, Pre-Tare
- Ausgestattet mit LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- Netzadapter 230V/50 Hz, Batteriebetrieb möglich

Technische Details

Waagentyp	Plattformwaage	Höhe	75 mm
Material Plattform	Edelstahl	Breite	318 mm
Plattformbreite	318 mm	Tiefe	308 mm

Plattformtiefe	308 mm	Stückzählfunktion	ja
Wägebereich	0-15 kg	Tarieren	ja
Ablesbarkeit	5 g	WEEE-Registrierungsnummer	DE80821200
Waage Funktionen	Justieren (CAL), Stückzahl, Prozentbestimmung, Wä geeinheitenwechsel, Hold, Pre-Tare	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen	Marke laut EAR-Register	KERN
Spannungsversorgung	Netzadapter 230V/50 Hz, Batteriebetrieb möglich	Gewicht	5,6 kg
Waage Ausstattung	LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC		

Dazu passt auch ...

221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
227908		Unisex-Arbeitschhose, Größe M, Schnitt bequem und weit