

## ZARGES

### Alu-Transportbox

#### Midi-Box

Höhe x Länge x Breite 330 x 800 x 400 mm, Inhalt 81 l, in alu-natur, Wände geschlossen, Boden geschlossen

Artikelnummer: 203810



### ZARGES Alu-Kombibox Midi-Box

#### Alu-Transportbox

- Höhe x Länge x Breite 330 x 800 x 400 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 310 x 750 x 350 mm
- Inhalt 81 l
- in alu-natur
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Scharnierdeckel mit Dichtung
- verschließbar mit Klappverschluss mit Zylinderschloss
- Tragegriffe
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Behältertyp	Transportbehälter	stapelbar	ja
Euronorm	ja	Wandkonstruktion	geschlossen
Inhalt	81 l	Bodenkonstruktion	geschlossen
Material	Aluminium	Lebensmittelgeeignet	nein
Höhe	330 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Innenhöhe	310 mm	Tragevorrichtung	Tragegriffe
Länge	800 mm	nestbar	nein
Innenlänge	750 mm	Farbe	alu-natur
Breite	400 mm	unterfahrbar	nein
Innenbreite	350 mm	Schließsystem	Klappverschluss mit Zylinderschloss
Deckel	ja	Set	nein
Deckeltyp	Scharnierdeckel	Garantie	10 Jahre
Deckel Ausstattung	Dichtung	Gewicht	6,5 kg

## Zubehör

139312		Werkzeugeinsatz, für Transportbox, Länge x Breite 435 x 290 mm
139313		Bügelschloss, für Transportbox, 3-stellig
203815		Trennwand, für Transportbox 81 l, aus Aluminium
209199		Alu-Transportboxen-Set, in alu-natur, Wände geschlossen, Boden geschlossen

## Dazu passt auch ...

105205		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 440 x 380 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst
146607		Bürowagen, Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Räder mit TPE-Bereifung
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung