

Moravia Klebeband PROline Tape

aus Vinyl in gelb, Band Länge x Breite
25 m x 75 mm, Rutschhemmung R10
DIN 51130

Artikelnummer: 214687



MORAVIA
kompetent und fair

Moravia Markierband PROline Tape

staplergeeignet





Klebeband

- für den Innenbereich geeignet
- aus Vinyl in gelb
- Band Länge x Breite 25 m x 75 mm
- Materialstärke 0,5 mm
- dauerhaft haltbar
- staplergeeignet
- Rutschhemmung R10 DIN 51130
- Nutzungshinweis: Drehbewegungen von Flurförderzeugen auf dem Band sind zu vermeiden

Technische Details

| | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Verkehrssicherung | Leitsystem | Farbe | gelb |
| Leitsystem | Bodenmarkierung | Stärke | 0,5 mm |
| Markierungstyp | Klebeband | Haltbarkeit | dauerhaft |
| Einsatzort | Innenbereich | rutschhemmend | ja |
| Bandlänge | 25 m | Rutschhemmung | R10 DIN 51130 |
| Bandbreite | 75 mm | Markierung Funktion | staplergeeignet |
| Material | Vinyl | Gewicht | 2 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 525473 |  | Parkbank, Höhe x Breite x Tiefe 740 x 2000 x 380 mm, 9 Sitzlatten, Sitzfläche aus PVC-Leisten in blau, Sitz Höhe 440 mm, 6-Fußgestell aus Polypropylen in blau |
| 527277 |  | Kundenstopper, Höhe x Breite x Tiefe 1005 x 637 x 800 mm, passend für DIN A1, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber |
| 532192 |  | Raucher-Stehtisch, Höhe x Durchmesser 1130 x 675 mm, Plattenform rund, Mittelsäule aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9007 Graualuminium, Platte aus MDF mit Beschichtung in Dekor RAL9007 Graualuminium, mit selbstlöschendem Ascher und Fußtritt |
| 772105 |  | Standascher, Höhe x Durchmesser 730 x 400 mm, aus Stahl, Korpus verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau, Eieruhrform |