

KLW Lutz Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 750 - 950 x 2000 x 800 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 350 kg, Höhenverstellung über Handkurbel, 4-Fußgestell, Ausstattung: 2 Schubladen, Gestell mit Einbrennlackierung, Front mit Einbrennlackierung



Artikelnummer: 504629

KLW Lutz Werkbank

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 750 - 950 x 2000 x 800 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 45 mm
- Traglast 350 kg
- Höhenverstellung über Handkurbel
- 4-Fußgestell
- Ausstattung: 2 Schubladen
- Schubladen Höhe 2x75 mm
- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladenauszug 90 %
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit Einbrennlackierung
- Front mit Einbrennlackierung
- 5 Jahre Garantie











Technische Details

Möbeltyp Tisch

Schubladen Anzahl x Höhe 2x75 mm

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------------|------------------|
| Tischtyp | Werkbank | Fronthöhe 75 mm | 2 Stück |
| Gestellform | 4-Fußgestell | Schubladentraglast | 100 kg |
| Höhe | 750-950 mm | Auszug Schublade | 90 % |
| Breite | 2000 mm | Material Platte | Multiplex |
| Tiefe | 800 mm | Farbe Platte | Buche |
| Stärke Platte | 45 mm | Material Gestell | Stahl |
| Traglast | 350 kg | Oberfläche Gestell | einbrennlackiert |
| höhenverstellbar | ja | Oberfläche Front | einbrennlackiert |
| Höhenverstellung durch | Handkurbel | fahrbar | nein |
| elektrisch leitend | nein | Garantie | 5 Jahre |
| Werkbank Ausstattung | 2 Schubladen | Gewicht | 135 kg |
| Schubladen Anzahl | 2 Stück | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 195704 |  | Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau |
| 218989 |  | Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |
| 221109 |  | Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß |
| 221140 |  | Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 221242 |  | Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz |
| 221330 |  | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm |
| 656975 |  | Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau |
| 969584 |  | Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |