



LEGE BEHUIZING

## TK PS 99-8-0



### TK PS 99-8-0

Lege behuizing

**CUSTOMIZABLE**

94 x 94 x 81 mm

Artikelnummer: 11090301

Lege behuizing, bodem en deksel: polystyreen, grijs, overeenkomstig RAL 7035

glad



## Technische gegevens

### Afmetingen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Breedte:          | 94 mm |
| Lengte:           | 94 mm |
| Hoogte:           | 81 mm |
| Inwendige lengte: | 69 mm |

### Materiaal

|                 |  |
|-----------------|--|
| Kast:           | polystyreen, grijs<br>overeenkomstig<br>RAL 7035 |
| Deksel:         | polystyreen, grijs<br>overeenkomstig<br>RAL 7035 |
| Dichting:       | Polyurethaan                                     |
| Deksel Schroef: | Polyamide 6,<br>glasvezelversterkt               |

### Andere eigenschappen

## Toebehoren

ASS-kl - uitwendig scharnier-set

HBA - Opzetstuk voor handbediening

MPS-KRI - montageplaat

TK ABL - buitenbevestigingsogenset

TK DST - afstand houder set

TK MPI-99 - montageplaat

TS 15-80 - DIN-rail



## LEGE BEHUIZING

**TK PS 99-8-0**

|   |  |
|---|--|
| Beschermingsgraad:                                    | IK07 conform DIN<br>EN 5012 / VDE<br>0470 Teil 100 |
| Beschermingsniveau:                                   | II -<br>dubbelgeïsoleerd<br>conform VDE 0106       |
| Omgevingstemp. (minimaal):                            | -25 °C   |
| Omgevingstemp. (maximaal):                            | 40 °C  |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                             | 35 °C  |
| doorslagspanning AC:                                  | 690V V   |
| doorslagspanning DC:                                  | 1000 V   |
| Zware metalen-vrij:                                   | Ja   |
| PVC-vrij:   | Ja   |
| Siliconenvrij:  | Ja   |
| Geschikt voor gebruik buitenshuis:                    | Nee  |
| Ontbrandings gedrag volgens UL:                       | HB conform UL 94                                   |
| Ontbrandings gedrag volgens VDE:                      | 650°C conform VDE<br>0471/ EN 60695                |
| verzegelset:  | Ja   |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C<br>(kortdurend): | 95%  |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:                 | 50%  |
| Weerbestendig:  | Nee  |
| Voorgestante openingen:                               | Nee  |