


Technisch specificatieblad

Drukschroef, PG-schroefdraad

Artikelnr. 2025167



Drukschroef conform DIN 46320 (deel 1), met PG-schroefdraad conform DIN 40430.



PS Polystyreen

Stamgegevens

Bestelnr.	2025167
Type	107 E PG16 PS
Dimensie	PG16
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polystyreen
Materiaal-afk.	PS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100,00 Stuk
Gewicht	0,32 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Drukschroef, PG-schroefdraad

Artikelnr. 2025167



Technische gegevens



Afmeting D	15,80 mm
Afmeting E	26,00 mm
Afmeting l1	12,00 mm
Afmeting L2	6,00 mm
SW	23,00 mm
Schroefdraad	Pg 16
Soort schroefdraad	PG
Spoed	1,41 mm
Nominale schroefdraadmaat	16,00
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Slagvast	<input checked="" type="checkbox"/>
Treklastingsmogelijkheid	<input type="checkbox"/>