

Viervoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand, met transparant tekstveld, Niko Intense white

120-76401

4 jaar
garantie

Meervoudige afdekplaten bieden je de mogelijkheid om meerdere functies te combineren onder één afdekplaat. Het transparante tekstveld zorgt in combinatie met de labeldrager 170-00090 voor een onverliesbare en dus veilige identificatie van elke functie. Deze viervoudige afdekplaat uit de reeks Niko Intense gebruik je voor vier horizontaal naast elkaar of verticaal boven elkaar geplaatste functies. De centerafstand tussen de functies bedraagt 71 mm. Afwerkingskleur afdekplaat: Niko Intense white



Technische gegevens

Viervoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand, met transparant tekstveld, Niko Intense white.

- Viervoudige afdekplaat voor vier mechanismes.
- Kleur: wit (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Tekstveld: Het transparante tekstveld zorgt in combinatie met de labeldrager 170-00090 voor een onverliesbare en veilige identificatie van elke functie. De labeldrager wordt immers op de sokkel vastgeklikt waardoor hij ook na het verwijderen van de afdeplaat op zijn plaats blijft. Deze afdekplaat is uitermate geschikt voor installaties waar componenten zonder tekstveld of met Dymolabel niet toegelaten zijn.
- Kaderopbouw: De afdekplaat is vervaardigd uit vormvaste pc+asa.
- Dikte kader: Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 85 x 298 x 83 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE

