

Sense TW Wit 320 IsoSafe 1610lm 2700-6500K Ra>80 Tunable White DALI

Type 8

Artikelcode: 212304
EAN: 7021982123047

**Elektrisch**

System wattage: 19W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 10, B16: 16, C10: 16, C16: 26

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1610lm
Werkzaamheid: 85 lm/W
Kleurtemperatuur: 2700-6500K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
levensduur: L80/B20>100.000 (50.000 as IsoSafe)
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Plastic Opal
UGR: UGR<22
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Tunable White DALI Type 8

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen

Afmetingen

Diameter (mm) D: 320
Cut-out (mm): 285
Inbouwdiepte plafond (mm): 25
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.489 / 1.265

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 325 x 325 x 65



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 0 4 7