

Artikel nummer	artikelnaam
954015008	HK07 - wandcontactdoos IP44 1V RA SH antraciet

HK07 - wandcontactdoos 1-voudig geaard met shutter, IP44, antraciet



Technische gegevens	954015008
Aansluitwijze	Steekklem
Aantal eenheden	1
Met signaallamp	nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging	ja
Frequentie	50 50 Hz
Beschermingscontact	ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee
Uitwerpmechanisme	nee
Materiaal	Kunststof
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Slagvastheid	niet beschikbaar
Transparant	nee
Met glaszekering	nee
Met doorlusvoorziening	ja
Met functieverlichting	nee
Met oriëntatieverlichting	nee
Met ingebouwde USB voeding	geen
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
Aantal actieve contacten (rond)	1
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Rond aardingscontact	ja
Min. diepte van de inbouwdoos	32,0 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Metallic	nee
Nom. stroom	16,00 A
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Schalter und Steckdosen/Unterputz
Kleur	antraciet
Uitvoering	Beschermend contact (type F)
Halogeenvrij	ja
Afsluitbaar	nee
Met klapdeksel	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Aantal fasen	1

Technische gegevens		954015008
Met aan/uitschakelaar	nee	
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	nee	
Stekkerstand gedraaid	nee	
Overspanningsbeveiliging	nee	
Foutstroombeveiliging	nee	
Geïsoleerde montage	nee	
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7024	
Schakelmateriaalbreedte	55,0 mm	
Schakelmateriaalhoogte	55,0 mm	
Schakelmateriaaldiepte	42,0 mm	
Aantal contactdozen schakelbaar	0	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Speciale voeding	zonder speciale stroomvoorziening	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Uitvoering oppervlakte	glanzend	
Opdruk/indicatie	Beschermingsklasse (IP)	
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44	
Antibacteriële behandeling	nee	
Met inbouw Bluetooth-luidspreker	nee	
Aantal USB-A poorten	0	
Aantal USB-C poorten	0	
Maximale stroomsterkte van USB-voeding	0,00 A	
Met WLAN repeater	nee	