

ALLNET Punkt-zu-Punkt Modem VDSL via 2-Draht unmanaged "ALL-MC115VDSL2"

>>> [Zum Shop-Artikel](#)



EAN CODE



Highlights:

- VDSL2 Modem wahlweise als Master oder Slave einstellbar
- Einfache 2-Draht Verbindung für Punkt zu Punkt Verbindung
- Bis zu 100 Mbit/s symmetrisch für bis zu 1km (kabelabhängig)
- unterstützt Datenpakete bis zu 1536 bytes
- 2x RJ45 10/100 Mbps Ethernet
- auch als praktisches 2er bundle erhältlich

Mit dem ALL-MC115VDSL2 Modem bringt die ALLNET eine reine VDSL2 Single Port Bridge auf dem Markt, die die Grundanforderung einer performanten Point to Point Verbindung mittels 2 Draht Verbindung - typischerweise eine Telefonverbindung - mit allen Vorteilen einer VDSL2 Verbindung erfüllt. Das Modem verfügt sowohl über RJ11 Buchsen als auch Klemmbuchsen für die reine Drahtverbindung. Die zusätzliche Möglichkeit die Geräte zu Erden (mit dem ALL95100 Blitzschutz) bringt in dem Einsatzgebiet den notwendigen Schutz gegen Blitzeinschlag. Zwei 10/100Mbps Ports verbinden das Modem mit dem Netzwerk.

Die Konfiguration des ALL-MC115VDSL2 lässt sich schnell und einfach über den Dip-Switch entweder als Master- oder Slave- Modem vornehmen. An der Vorderseite des Geräts sind zahlreiche LED zur optischen Signalisierung der Betriebszustände und Verbindungen angebracht.

Technische Daten:

Element	Spezifikation
Standards:	IEEE802.3, IEEE802.3u Ethernet G993.2 VDSL2

VDSL2 Line Code:	Discrete multitone (DMT) modulation
VDSL2 Transmission Mode:	Packet Transfer Mode (PTM)
Schnittstellen:	2 x RJ-45 10/100Mbps auto-negotiation Ethernet port 1 x RJ-11/Terminal Block connector for VDSL2 line port 1 x DIP Switch für Master/Slave Modus
Stromversorgung	12VDC externes Netzteil
Stromverbrauch:	12 Watt maximal
LED-Anzeigen:	1 x Power 2 x Ethernet 1 x VDSL2 1 x Master Mode Indikator 1 x Slave Mode Indikator
Gehäuse:	Metallgehäuse
Maße:	Höhe/Breite/Tiefe: 95 x 110 x 27 mm Gewicht: 465 Gramm (ohne Verpackung und Zubehör)
Umgebung:	Temperatur Betrieb: 0 ~ 50 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 90% (nicht kondensierend) Temperatur Aufbewahrung: -20 ~ 65 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 30% ~ 95% (nicht kondensierend)
Kennzeichnung:	CE
Verpackungsinhalt:	1x ALL-MC115VDLS2 Modem 1x externes Netzteil 1x Handbuch

Zubehör

Art.-Nr.	Name
114899	ALLNET VDSL2 Splitter f. ALL-MC115VDSL & ALL-WR0500AC
99305	ALLNET TP Cat 6 Überspannungs-/Blitzschutz Surge Protector ALL95100 Indoor
102424	ALLNET VDSL2 ALL-MC115 & MC116-Serie zbh. HUT-Schienenadapter/DIN-Rail-Adapter
105571	ALLNET Ersatznetzteil 12V/2,0A

Klicken Sie hier um weitere Artikel aus dieser Kategorie in unserem Shop zu entdecken.