

Stecker - 7-polig, mit Multi-Grip




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	210636
EAN	4024941108386
Produktgruppe	Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	32A
Polzahl	7p
Polzahl	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	230V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Anschlussstechnik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,345 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941108386
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,345 kg
Verpackungsart	Karton

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941968331
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	3,602 kg
Volumen	8.750 ccm



Ampere	16	32							
Polzahl	7	7							
a ø	65,0	72,0							
b	97,0	117,0							
c	152,0	181,0							
d	116,0	135,5							
e ø	21,0	27,0							
Leiter mm ² min	1	2,5							
Leiter mm ² max	2,5	6							