

i-CON VARIO 2 MK2

Mehrkanal-Löt- und Entlötstationen



i-CON VARIO 2 MK2 mit i-TOOL AIR S und X-TOOL VARIO

Passende Werkzeuge

- Heißluftkolben **i-TOOL AIR S (200 W)**
- LötKolben **i-TOOL MK2 (150 W)**
- Entlötpinzette **CHIP TOOL VARIO (80 W)**
- Entlötkolben **X-TOOL VARIO (150 W)**
- Hochleistungs-LötKolben **i-TOOL HP (250 W)**

Detaillierte Beschreibungen zu den einzelnen Tools finden Sie auf den Seiten 11 und 21.

Die **i-CON VARIO 2 MK2** Mehrkanal-Löt- und Entlötstation stellt dem professionellen Anwender je zwei der oben aufgeführten Werkzeuge gleichzeitig zur Verfügung.

Sämtliche Funktionen, inklusive Luft- und Vakuumerzeugung, sind bei der i-CON VARIO 2 in einer zentralen Versorgungseinheit mit der gewohnt einfachen i-Op Bedienung und dem übersichtlichen Display gebündelt. Die Station bietet darüber hinaus Schnittstellen für Lötrauchabsaugungen oder Infrarot-Vorheizungen sowie einen USB-Anschluss.

Über eine microSD-Speicherkarte können die Stationen schnell und sicher auf den neuesten Softwarestand gebracht werden. Sie sind für alle Einsatzbereiche in der professionellen Elektronikfertigung – auch in ESD-Schutzzonen – bestens geeignet.

An der Hochleistungsbuchse A2 kann alternativ der i-TOOL AIR S (200W) oder der i-TOOL HP (250 W) betrieben werden. Eine Version ohne Pumpen richtet sich an Anwender, die ausschließlich i-TOOL HP und i-TOOL nutzen möchten.

Technische Daten Regelstationen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung/Spannung	Vakuum	Luftmenge	Temperaturbereich
01CV2035A	i-CON VARIO 2 MK2	max. 200 W/230 V, 50 Hz	—	2 – 20 l/min	150 – 450 °C (50 – 550 °C – i-TOOL AIR S)
01CV2035AP	i-CON VARIO 2 MK2	max. 200 W/230 V, 50 Hz	max. 700 mbar	2 – 20 l/min	150 – 450 °C (50 – 550 °C – i-TOOL AIR S)
01CV2035HP	i-CON VARIO 2 MK2	max. 200 W/230 V, 50 Hz	—	—	150 – 450 °C
01CV2035X	i-CON VARIO 2 MK2	max. 200 W/230 V, 50 Hz	max. 700 mbar	—	150 – 450 °C

Konfigurationen & Kompatibilität

Art.-Nr.	Bezeichnung	i-TOOL AIR S	i-TOOL MK2	CHIP TOOL VARIO	X-TOOL VARIO	i-TOOL HP
01CV2005A	i-CON VARIO 2 MK2	■	□	□	□	□
01CV2005AI	i-CON VARIO 2 MK2	■	■	□	□	□
01CV2005AC	i-CON VARIO 2 MK2	■	□	■	□	□
01CV2005AXV	i-CON VARIO 2 MK2	■	□	□	■	□
01CV2005HP	i-CON VARIO 2 MK2	□	□	□	□	■
01CV2005XV	i-CON VARIO 2 MK2	□	□	□	■	□
01CV2005XVI	i-CON VARIO 2 MK2	□	■	□	■	□