

Montageplatte



Produktbeschreibung

Montageplatten passend für Klemmenkästen, SN-Mini, Compact69 und Drucktastergehäuse

Technische Daten

- Material: Stahlblech 2 mm
- Oberfläche: Sendzimirverzinkt

Lieferumfang

- 1 Montageplatte ohne Befestigungsteile

Breite		Länge		Passend für	Passend für	Passend für	Passend für	Passend für	Art. Nr.
mm	inch	mm	inch	Klemmenkästen T=80 + T=120	Klemmenkästen T=100	Drucktaster- gehäuse	SN-Mini	compact69	
105	4,13	135	5,31	2408-1515-80-37 2412-1515-12-37			2409-1515-80-07		2408-1515-00-12
105	4,13	185	7,28	2408-2015-80-37 2412-2015-12-37			2409-1520-80-07		2408-2015-00-12
105	4,13	235	9,25	2408-2515-80-37 2412-2515-12-37					2408-2515-00-12
105	4,13	285	11,22	2408-3015-80-37 2412-3015-12-37			2409-1530-80-07 2409-1530-12-07		2408-3015-00-12
105	4,13	335	13,19	2408-3515-80-37 2412-3515-12-37					2408-3515-00-12
105	4,13	385	15,16	2408-4015-80-37 2412-4015-12-37					2408-4015-00-12
105	4,13	485	19,09	2408-5015-80-37 2412-5015-12-37					2408-5015-00-12
105	4,13	585	23,03	2408-6015-80-37 2412-6015-12-37					2408-6015-00-12
105	4,13	685	26,97	2408-7015-80-37 2412-7015-12-37					2408-7015-00-12
155	6,1	185	7,28	2408-2020-80-37 2412-2020-12-37	2410-2020-10-37 2411-2020-10-30		2409-2020-12-07		2408-2020-00-12
155	6,1	235	9,25		2410-2520-10-37 2411-2520-10-30			0338-2025-12-07 0358-2025-12-00	2408-2520-00-12
155	6,1	285	11,22	2408-3020-80-37 2412-3020-12-37	2410-3020-10-37 2411-3020-10-30		2409-2030-12-07		2408-3020-00-12
155	6,1	335	13,19		2410-3520-10-37 2411-3520-10-30			0338-2035-12-07 0358-2035-12-00	2408-3520-00-12
155	6,1	385	15,16	2408-4020-80-37 2412-4020-12-37	2410-4020-10-37 2411-4020-10-30		2409-2040-12-07		2408-4020-00-12
155	6,1	485	19,09	2408-5020-80-37 2412-5020-12-37	2410-5020-10-37 2411-5020-10-30		2409-2050-12-07		2408-5020-00-12
155	6,1	585	23,03	2408-6020-80-37 2412-6020-12-37	2410-6020-10-37 2411-6020-10-30				2408-6020-00-12
155	6,1	685	26,97	2408-7020-80-37 2412-7020-12-37	2410-7020-10-37 2411-7020-10-30				2408-7020-00-12
255	10,04	185	7,28			2441-2030-12-07 2441-2030-20-07			2408-2030-00-12
255	10,04	285	11,22	2408-3030-80-37 2412-3030-12-37			2441-3030-12-07	2409-3030-12-07	2408-3030-00-12
255	10,04	385	15,16	2408-4030-80-37 2412-4030-12-37			2441-4030-12-07 2441-4030-20-07	2409-3040-12-07 0338-3040-12-07 0358-3040-12-00	2408-4030-00-12
255	10,04	485	19,09	2412-5030-12-37					2408-5030-00-12
255	10,04	585	23,03	2412-6030-12-37					2408-6030-00-12
255	10,04	685	26,97	2412-7030-12-37					2408-7030-00-12
355	13,98	385	15,16	2408-4040-80-37 2412-4040-12-37				0338-4040-12-07 0358-4040-12-00	2408-4040-00-12
355	13,98	485	19,09	2412-5040-12-37					2408-5040-00-12
355	13,98	585	23,03	2412-6040-12-37			2441-6040-20-07		2408-6040-00-12
355	13,98	685	26,97	2412-7040-12-37					2408-7040-00-12