

70.83.351	Isolierbuchsen Temperaturbereich bis +140°C
Material	Crastin
Innen-Ø / M.Bohrung	5,20 mm
Ansatz Ø d1	7,0 mm
Bauart	Isolierbuchse
Lieferform	niedriger Ansatz
Höhe H	2,80 mm
Aussen Ø D / Höhe	12.0mm
Bautyp	Buchse / Halbleiter
Farbe	natur, nicht eingefärbt
Besonderes	s-2.0mm
	RoHS konform / WEEE konform / 76/769/EWG konform