

Datenblatt / Data Sheet

LED Lampe mit Brückengleichrichter LED bulb with bridge rectifier



Technische Daten / Technical data

<i>Bezeichnung / Description</i>	<i>Eigenschaften / Characteristics</i>				
Artikelnummer / Item no.	59101211	59101212	59101213	59101214	59101215
Farbe / Colour	rot / red	gelb / yellow	grün / green	blau / blue	weiß / white
Wellenlänge / Wavelength	620-630nm	590-600nm	515-525nm	465-475nm	5000K-6000K
Spannung / Voltage	12 V AC/DC				
Strom / Current	18mA				
Leistung / Power	0.22W				
	0.7lm	0.6lm	1.5lm	1.0lm	2.4lm
Abmessungen / Dimensions	siehe Zeichnung / see drawing				
Sockel / Socket	E10				
Abstrahlwinkel / Viewing angle	45°				
Material / Material	Kunststoff klar / Plastic clear				
Lebenserwartung / Life time	30.000h				
Merkmal / Feature	Superhell / Superbright				

Abmessungen / Dimensions:

