


DATENBLATT

Spleißbox ST 50/125µ OM2 ausziehbar 24 Pigtails/24 Kuppl.
pl.



Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen
und durchgefärbten Pigtails
Metallgehäuse tiefenverstellbar
Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16
6 x selbstklebende Faserführung
Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!

Allgemeine Daten

Mit Gehäuse	Ja
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Mit Pigtails	Ja
Faserklasse	OM2
Ausziehbar	ausziehbar
Mit Frontplatte	Ja

General data

Höhe	44,5 mm
------	---------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Spleißbox ST 50/125 μ OM2 ausziehbar 24 Pigtails/24 Kuppl.

Pigtails vorbereitet	nicht abgesetzt
Kupplungsmaterial	Metallkupplung
Kupplungen	ST

Kabelaufbau

Faserart	Multimode 50/125
----------	------------------

Abmessungen

Breite	483,0 mm
--------	----------

Dimensions

Tiefe	244,0 mm
-------	----------

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	Farbe	Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	Pigtail	Steckverbindertyp außen	RAL-Nummer	Steckverbindertyp innen	Kupplungsfarbe
B71006.6	Spleißbox ST 50/125 μ OM2 ausziehbar 6 Pigtails/6 Kuppl.	12	grau	6	6 x ST	ST	7035	ST	metall
B71006.12	Spleißbox ST 50/125 μ OM2 ausziehbar 12 Pigtails/12 Kuppl.	12	grau	12	12 x ST	ST	7035	ST	metall
B71006.24	Spleißbox ST 50/125 μ OM2 ausziehbar 24 Pigtails/24 Kuppl.	24	grau	24	24 x ST	ST	7035	ST	metall
B71006TS.12	Spleißbox sw ST 50/125 μ OM2 ausziehbar 12 Pigtails/12 Kuppl.	12	schwarz	12	12 x ST	ST	9005	ST	metall

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

