



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CR
Produkt- oder Komponententyp	Widerstandsheizung
Leistungsbereich	50 W
Eingangsspannung	110 - 250 V AC 50/60 Hz
Elektrische Verbindung	4 Schraubklemmen 2,5 mm ²

Zusatzmerkmale

Betriebsposition	Vertikal
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Schutzart (IP)	IP20
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Produktzertifizierungen	UL VDE
Material	Gehäuse: extrudiertes Aluminium Abdeckung: Kunststoff
Höhe	Extern: 110 mm
Breite	Extern: 60 mm
Tiefe	Extern: 90 mm
Einsatzbedingungen	Elektrischer Schutz wird benötigt Luftdicht verschlossenes Gehäuse Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden
Befestigungsmodus	Durch Clips
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,1 cm
VPE 1 Breite	10,4 cm
VPE 1 Länge	12,8 cm
VPE 1 Gewicht	336,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------
