

Raja Schiebebügelwagen Stabil



Traglast 300 kg, Länge x Breite 905 x 605 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen



Artikelnummer: 221192

Raja Schiebebügelwagen Stabil

Kompakt und widerstandsfähig

Schiebebügelwagen

- Traglast 300 kg
- Länge x Breite 905 x 605 mm
- Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte
- Aufbau Schiebebügel
- Schiebebügel klappbar
- Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 865 x 905 x 605 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Schiebebügel	1 Stück
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Klappfunktion	Schiebebügel klappbar
Traglast	300 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
klappbar	ja	Rad-Ø	125 mm
Material Plattform	Stahl	Höhe	865 mm
Oberfläche Plattform	mit Anti-Rutschmatte	Länge	905 mm

Aufbauten	Schiebebügel	Breite	605 mm
nestbar	nein	Gewicht	14 kg
Material	Stahl		