

Gedore GEDORE 2004 0701 Werkzeugwagen mit 8 Schubladen


Artikelnummer: 252349

GEDORE



Anzahl der Räder	4	RAL-Farbton	blau
Gesamtbreite [mm]	875 mm	Lenkrollen-Durchmesser mit Fests	125 mm
1000 V isoliert	nein	Anzahl Querteiler	2
VDE zertifiziert	nein	Dynamische Tragkraft [kg]	750 kg
Netto-Gewicht [kg]	90 kg	Anzahl Längsteiler	3
Schubladentyp	7x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 3, H. = 207 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Schubladen	8	Tragkraft Schwerlastschublade [k	60 kg
Gesamthöhe [mm]	985 mm	Farbe	RAL 5017
Statische Tragkraft [kg]	1000 kg	REACH Registrierung vorhanden	nein
Material	Stahlblech	Einzelauszugssperre	nein
Bockrollen-Durchmesser (2x)	200 mm	Arbeitshöhe	985 mm
Tragkraft pro Schublade [kg]	40 kg	Abmessung (L x B x H)	985 x 875 x 606 mm
Gesamtlänge [mm]	606 mm	abschließbar	ja
Inhalt (Anzahl Stück)	1	Gewicht	90 kg

Zubehör

252054		1500 H 13 Antirutschmatte
252056		GEDORE E-1504 KL/57 Längsteiler 397x60 mm
252068		E-3000/37-80 Querteiler 80x55 mm
252070		E-3000/37-120 Querteiler 120x55 mm
252076		1500 ED-70 K Distanzmodul leer, 475x77x40 mm
252209		GEDORE 2430 Werkzeugtruhe mit 3 Schubladen
252369		2004 HP Schichtholzplatte, 590x410x30 mm
252374		RT 2004 L Rückwandtafel leer 715x765x30 mm
252377		R 2004 L Lochblechrückwand 768x770x116mm absenkbar