

Bauer Öldichte Kippmulde

Höhe x Länge x Breite 840 x 1320 x 670 mm, Inhalt 0,4 m³, Traglast 300 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot, Unterbau Einfahrtaschen

Artikelnummer: 528083



Bauer Kippbehälter mit niedriger Bauform

Öldichte Kippmulde

- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 840 x 1320 x 670 mm
- Schüttkantenhöhe 485 mm
- Inhalt 0,4 m³
- Traglast 300 kg
- Gewicht 73 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 285 mm
- Materialstärke 2 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- automatisches Einrasten der Federkippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
- Unterbau Einfahrtaschen



Technische Details

Behältertyp Kippbehälter

unterfahrbar ja

Inhalt	0,4 m ³	Unterbau	Einfahrtaschen
Höhe	840 mm	Einfahrtaschenhöhe	55 mm
Länge	1320 mm	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Breite	670 mm	Einfahrtaschenabstand	285 mm
Traglast	300 kg	Ablasshahn	nein
Bauart	niedrige Bauform	stapelbar	nein
Höhe Schüttkante	485 mm	nestbar	nein
Material	Stahl	Gefahrstoffeignung	nein
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	lackiert
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Farbe	feuerrot // RAL3000
Materialstärke Wanne	2 mm	Farbe Ausführung	rot
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Deckel	nein
Kippfunktion	manuell	Gewicht	73 kg
Kippsicherung	Federkippsicherung		

Zubehör

500413		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippwagen 0,4 m ³ , mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528107		Rollensatz, für Kippbehälter, Bereifung Vollgummi, Durchmesser 200 mm

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau