



Imprimante laser monochrome 3-en-1 compacte

DCP-L2510D



PRESSION



COPIE



NUMERISER

Multifonction laser monochrome 3-en-1 compact

Imprimer, numériser et copier rapidement et silencieusement avec le DCP-L2510D.

Conçu pour le travail à domicile et les petites entreprises, ce multifonction 3-en-1 compact et silencieux vous offrira de nombreuses fonctionnalités.

DCP-L2510D



Caractéristiques principales :

- Vitesse d'impression jusqu'à 30 pages par minute
- Impression recto-verso automatique
- Bac papier de 250 feuilles
- Toner de démarrage de 700 pages*
- Mémoire de 64 Mo

La performance conçue pour les entreprises de demain

Conçu pour être configuré et prêt à l'emploi en quelques minutes, le DCP-L2510D est doté d'une multitude de fonctionnalités, en plus d'une vitesse d'impression jusqu'à 30 pages par minute vous permettant de ne plus attendre vos documents importants.

Grâce à l'introducteur manuel permettant de gérer une grande variété de papier, vous pourrez disposer d'une grande flexibilité et de documents de qualité professionnelle.

Optimisez vos impressions

Le coût étant un facteur clé pour de nombreuses entreprises, nous nous sommes assurés que le DCP-L2510D soit rentable. L'utilisation de nos toners haute capacité associés à l'impression recto-verso automatique peut considérablement réduire les coûts de vos jobs d'impression.

Le calme sans compromis

Avec un niveau sonore de moins de 50dB, imprimez silencieusement sans toucher à la vitesse ou à la qualité. Le DCP-L2510D a été conçu pour trouver sa place sur votre bureau en imprimant silencieusement et rapidement afin que vous puissiez travailler sans interruption.

Conçue pour durer

Fabriquée à partir de matériaux robustes et résistants avec une garantie standard de 2 ans, le DCP-L2510D vous assurera une tranquillité d'esprit sur la durée.

brother
at your side

Généralités

Technologie

Laser Electro-photographique

Processeur

600MHz

Interface

USB 2,0 Hi-Speed

Classification Laser

Produit laser classe 1
(IEC60825-1:2014)

Memoire

64Mo

Affichage

Ecran LCD 2 Lignes, 16 caractères

Impression

Vitesse d'impression (A4)

Jusqu'à 30ppm
(pages par minute)

Mode silence

Un mode pour réduire le bruit
lors de l'impression

Temps de préchauffage

Moins de 9 secondes depuis le
mode Veille

Vitesse d'impression(A4) recto-verso

Jusqu'à 15 ppm
(8 feuilles par minutes)

Recto-verso automatique

Impression sur les deux côtés
du papier

Langage d'impression

GDI

Résolution

Jusqu'à 1,200 x 1,200 dpi

Temps de sortie de la première page

Moins de 8,5 seconds depuis
le mode prêt

Fonction du pilote d'impression

Impression N-en-1 ³

Réduit de 2, 4, 9, 16 ou
25 pages A4 à une
seule page A4
seulement
(Mac : de 2, 4, 6, 9, ou 16
pages)

Recto-verso manuel ⁴

Recommandé pour les
fichiers ne supportant pas
le recto-verso automatique)

Profils d'impression ³

Stockez vos paramètres préférés
du pilote comme des profils pour
les réutiliser ultérieurement

Impression Poster ⁴

Agrandissement d'une page
A4 sur 4, 9, 16 ou 25 pages
A4

Mode livret ⁴

Imprime des documents au
format livret A5 en utilisant le
mode recto-verso

Impression du texte en noir ⁴

Convertit tous les textes de
vos documents en noir lors de
l'impression

Impression filigrane ⁴

Imprimez sur vos documents
en filigrane des textes
prédéfinis ou votre propre
message

Saut des pages blanches⁴

N'imprime pas les pages
blanches

Archivage des impressions ⁴

Enregistrement via la fonction de
copie carbone électronique d'une
copie électronique de tous les
documents imprimés sous forme
de fichier PDF

Impression ID ⁴

Rajouter une identification sur
vos documents imprimés (date
& heure, personnalisation
rapide de vos messages ou du
nom d'utilisateur)

Pilote d'impression

Windows®

Windows®10
(32 & 64 bit editions)
Windows®8
(32 & 64 bit editions)
Windows®7
(32 & 64 bit editions)

Macintosh⁵

macOS 10.8.x or greater

Linux⁵

CUPS, LPD/LPRng
(32 & 64 bit editions)

Gestion du papier

En entrée ²

Bac papier standard – 250 feuilles
Introduceur manuel – 1 feuille

En sortie ²

Face vers le bas - 120 feuilles
Face vers le haut (Passage à plat) – 1 feuille

Toutes les spécifications et caractéristiques
sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis. Brother est une marque déposée de
Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de
produits sont déposés par leurs propriétaires
respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires
peut varier d'un pays à l'autre. Photo non
contractuelle.

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752.

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

3 Windows® & Mac® uniquement

4 Windows® uniquement

5 Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

6 Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

7 Nécessite les logiciels Brother

Caractéristiques des supports

Types & poids des supports

Bac standard – Papier normal & papier recyclé (60 - 163g/m²)

Introduceur manuel – Papier normal – Papier recyclé- papier épais-enveloppe-étiquette (60 - 230g/m²)

Impression recto-verso – Papier normal & recyclé (60 - 105g/m²)

Impression d'enveloppes et d'étiquettes

Oui, depuis l'introduceur manuel : la précision et la qualité dépendront de la qualité et le type d'enveloppes ou étiquettes utilisées

Taille des supports

Bac standard
A4, Lettre , A5, A5(bords longs), A6, Executive
Introduceur manuel
Largeur: 76.2mm à 215.9mm
x Longueur : 127mm à 355.6mm
Impression recto-verso
A4

Copie

Vitesse (A4)

Plus de 30 pages par minute

Temps de sortie de la première page

Moins de 10 secondes depuis le mode prêt à copier

Résolution

600 x 600dpi

Multi-copie / Empilement / Tri

Jusqu'à 99 copies de chaque page, en pile ou triées

Agrandissement / Réduction

Réduire ou augmenter la taille d'un document de 25% à 400% par incréments de 1%

Copie N en 1

Permet de réduire 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4

Copie 2-en-1 de carte d'identité

Permet à l'utilisateur de copier les deux côtés d'une carte d'identité sur une seule feuille A4

Echelle de gris

256 nuances de gris (8 bit)

Copie des reçus

Produit des copies plus claires des reçus

Numérisation

Type de scanner

CIS (Contact Image Sensor)

Laser couleur & monochrome

Oui

Vitesse de scan monochrome

23.6 ipm (ADF)

Vitesse de scan couleur

7.7 ipm (ADF)

Résolution depuis la vitre du scanner

1 200 x 1 200 dpi

Impression d'enveloppes et d'étiquettes

Oui, depuis l'introduceur manuel : la précision et la qualité dépendront de la qualité et le type d'enveloppes ou étiquettes utilisées

Résolution interpolée

19 200 x 19 200 dpi

Profondeur des couleurs

16,777,216 variations de couleur (24 bit)

Échelle de gris

256 nuances de gris (8 bit)

Fonctions standards ⁷

Scan vers E-mail, OCR, Image, Fichier

Fonctions de numérisation

Suppression du fond, saut de page blanche ⁴, numérisation de cartes d'identités ⁴, numérisation 1 en 2 ⁴, PDF divisé

Scan to SharePoint^{4&7}

Scan vers Sharepoint

Service web de numérisation Windows[®]

Numérisation directe depuis Windows[®] (de Windows[®]7 & plus anciens) sans avoir besoin d'installer un driver de numérisation

Pilote de numérisation

Windows[®]

TWAIN & WIA
Windows[®]10
(32 & 64 bit editions)
Windows[®]8.1
(32 & 64 bit editions)
Windows[®]8
(32 & 64 bit editions)

Macintosh⁵

TWAIN & AirPrint
MacOS 10.8.x ou plus

Linux⁵

SANE (32 & 64 bit editions)

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

1 Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

2 Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

3 Windows[®] & Mac[®] uniquement

4 Windows[®] uniquement

5 Téléchargement optionnel

6 Le nombre maximum de pages imprimées peut être utilisé pour comparer la durabilité des produits

Utilitaires de gestion réseau

Installation non assistée ⁴
Possibilité de déployer et de
personnaliser centralement vos
pilotes et logiciels

MSI Installer⁴
Installeurs modulaires via
Active Directory®

Consommables

Toner de démarrage
700 pages¹

Toner standard
1 200 pages¹(TN-2410)

Toner haute capacité
3 000 pages¹(TN-2420)

Tambour (DR-2400)
Approx 12 000 pages

Contenu du carton
Toner, tambour, câble
d'alimentation, pilote
d'impression pour Windows®,
guide d'installation rapide
(le câble d'interface PC-
machine n'est pas inclus)

La fréquence de remplacement
des consommables sera
fonction de la complexité des
impressions, du taux de
couverture, de la dimension du
papier, du nombre de page par
travaux d'impression et du type
de support.

Dimensions & Poids

Avec le carton (LxPxH)
580 x 517 x 434 mm - 13.1kg

Sans le carton (LxPxH)
410 x 398.5 x 272 mm - 10.3kg

Volumétrie mensuelle

Volume mensuel recommandé
Jusqu'à 2 000 pages

Volume maximum mensuel ⁶
Jusqu'à 15 000 pages

Environnement

Consommation électrique
En impression - 440W
(260W en mode silence),
Prêt - 42W
Veille - 6.2W
Veille profonde - 0.6W
Eteinte - 0.03W

Valeur TEC
1.348kWh / Semaine

Pression sonore
En impression
49 dbA
Mode silence
44 dbA
Mode Prêt
Jusqu'à 30dbA

Économie d'énergie
Permet de réduire la
consommation électrique de
l'imprimante lorsque celle-ci n'est
pas utilisée

Économie de toner
Permet de réduire la quantité du
toner déposé sur la feuille et
donc le coût total d'exploitation

Energy Star
Oui

Blue Angel
Oui

Nordic Swan
Oui

GS Mark
Oui

Eco Mode
Oui

¹ Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752

² Calculé avec un grammage papier de 80g/m²

³ Windows® & Mac® uniquement

⁴ Windows® uniquement

⁵ Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

⁶ Les volumes d'impressions recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother.

Pour plus de confort, choisissez une solution d'impression avec un volume recommandé supérieur à votre besoin.

⁷ Nécessite un logiciel Brother

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.



Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Symbole de l'engagement de Brother pour un développement durable, le programme Brother Earth illustre l'ensemble des engagements du groupe à agir pour la protection de l'environnement.

Plus d'informations sur : www.brotherearth.com

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photo non contractuelle.

brother
at your side