

# Dauerlichtelement 641

WERMA Signaltechnik  
GmbH + Co.  
Dürbheimer Straße 15  
78604 Rietheim-Weilheim  
Telefon 07424 / 9557-0  
Telefax 07424 / 9557-44  
info@werma.de

(vorläufiges techn. Datenblatt)

### Elektrische Daten:

Betriebsspannung:  $U_{nenn} = \text{max. } 250\text{V}$

Lampe: max. 7W

Lebensdauer: abhängig von der eingesetzten Glühlampe

### Bestell-Nr.:

641 X00 00 Dauerlichtelement

X 1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau

### Mechanische Daten:

Material: Polycarbonat

Fassung: B15d (Bajonett)

Dichtung: bei jedem Element vormontiert

### Sonstige Angaben:


Masse: ca. 55g

Temperatur:  $t_a -20^\circ\text{C}$  bis  $+60^\circ\text{C}$

Schutzart: IP65 im montierten Zustand oder mit Abschlussdeckel

**Vorschriften:** Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt.  
UL-Listung vorhanden.

Alle Angaben beziehen sich auf  $U_{nenn}$  und Raumtemperatur!



	Erstellt	geprüft	freigegeben	Datenblatt-Nr.
Name	E. Rudischhauser	nes	RL	000 641 500
Datum	30.10.2001	06.11.01	9.11.2001	Blatt 1 v. 1