

# Kassetten PRO

## Kassetten PRO 3 HE-Bausätze, Frontplatte geschirmt (Textildichtung)



Abbildung zeigt Breite 12 TE, Seitenwandtiefe 167 mm

04811007



ServicePLUS siehe Seite 7.74

- Rechte und linke Seitenwandprofile mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte (normgerechte Lage der Leiterplatte nur im linken Seitenwandprofil)
- 2 Leiterplattentiefen: 160 mm und 220 mm
- 2 Deckblech-Ausführungen
  - Mit Perforation, für Führungsschienen (5a, Luftdurchsatz ca. 60 %), Führungsschienen bitte separat bestellen
  - Ohne Perforation (5b)
- 2 Rückwand-Ausführungen
  - Mit Ausbruch für einen Steckverbinder (3a; nach EN 60603-2, DIN 41612)
  - Mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder (3b, nach EN 60603-2, DIN 41612)

### Lieferumfang (Bausatz)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Frontplatte, U-Profil eloxiert, Rückseite leitfähig, Zentrierpin eingepresst
2	1	Griff, grau, PPE, UL 94 V-1
3a	1	Rückwand, St, verzinkt, 1,5 mm, mit Ausbruch für einen Steckverbinder, inkl. Leiterplattenbefestigung (Slot 1)
3b	1	Rückwand, St, verzinkt, 1,5 mm, mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, inkl. Leiterplattenbefestigung (Slot 1 und Slot 2)
3c	2	Rückwandhalter
4	2	Seitenwand, Al-Profil, passiviert, farblos, mit Nut für eine Leiterplatte
5a	2	Abdeckblech, St, verzinkt, 1,0 mm, mit Perforation
5b	2	Abdeckblech, St, verzinkt, 1,0 mm, ohne Perforation
6	1	EMV-Dichtung (Textil)
7	1	Befestigungsmaterial

### Bestellinformationen

Rückwand	Höhe	Breite	Deckblech ohne Perforation		Deckblech mit Perforation, für Führungsschienen	
			167 mm tief	227 mm tief	167 mm tief	227 mm tief
HE	TE	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	
3	8	24813-408	24813-458	24813-208	24813-258	
3	10	24813-410	24813-460	24813-210	24813-260	
3	12	24813-412	24813-462	24813-212	24813-262	
3	14	24813-414	24813-464	24813-214	24813-264	
3	21	24813-421	24813-471	24813-221	24813-271	
3	28	24813-428	24813-478	24813-228	24813-278	
3	42	24813-442	24813-492	24813-242	24813-292	
3	8	–	–	24813-308	24813-358	
3	10	–	–	24813-310	24813-360	
3	12	–	–	24813-312	24813-362	
3	14	–	–	24813-314	24813-364	
3	21	–	–	24813-321	24813-371	
3	28	–	–	24813-328	24813-378	
3	42	–	–	24813-342	24813-392	

- Beschreibung Einzelteile, Führungsschienen, Maßbilder, weitere Kombinationen Deckblech/Rückwand, usw. siehe ab Seite 7.75