




AGF 30

Industrial Connectors:Meß- und Prüfzubehör:Abgreifklemmen:4 mm System

Produktbeschreibung

Beschreibung	Abgreifklemme aus Edeltahl. Durch spezielle Bauform lassen sich feinste und starke Drähte klemmen. Buchsensteckanschluss und Lötanschluss möglich. Wie AGF 20, jedoch aus Edelstahl. Kontaktteil, Feder rost- und säurebeständig, sowie unmagnetisch.
Typ	AGF 30
Bestell-Nr.	930 122-000
System	4 mm System
Klemmbereich	10 mm
Gehäusefarbe	metallfarben

Zeichnung



Technische Daten

Kontaktart	ungefederte Buchse
Anschlußart	4 mm Buchse, löten
Bemessungsspannung	DC 60 V
Durchgangswiderstand	15 mOhm

Werkstoff

Kontaktmaterial	Edelstahl
Kontaktflächenmaterial	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-25 °C bis +100 °C
-------------------	--------------------